

[AUSILII PER DISABILI](#) > [Accessori - sedili wc - attrezzature](#)



**Euro 175,00**

**Sedile H.10 cm. aperto forma VELARA Ideal Standard ( compatibile )**

**Codice: VLR010**

**Marchio:**

**Descrizione**

Copriwater aperto alto 10 cm. adatto x disabili e anziani , forma VELARA di Ideal Standard . Fornito di coperchio x un'estetica ottimale permette l'uso agevole del proprio wc senza doverne eseguire sostituzioni o modifiche murarie. Questa forma è compatibile per altri wc di altre Case Ceramiche ( vedere Tabelle di compatibilità ) . Le cerniere sono adattabili per i modelli originali.

note aggiuntive

DISPONIBILITA' circa 15 gg. lavorativi dall'ordine e CONSEGNA GRATUITA in Italia al piano strada . La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti

  
PRODOTTO ITALIANO


1) forma ALFANA Tenax compatibile coi modelli :

MODELLO MODEL	CASA CERAMICA CERAMIC HOUSE		
ADONE	AZZURRA		Cerniera <b>S01</b>
ALFANA	TENAX		
CALYPSO	GLOBO		Paracolpi anteriore <b>PRH10</b>
DOGGI	EUROPA		
EXECUTIVE	CESABO		Paracolpi posteriore <b>PRH10</b>
GOLF	DELTA		
HELLAS	ILCA		
IRIS	AZZURRA		
KATIA MONO	FALERII		
MASTER	GSI		
MAXI LUSO	SCIC		
MINERVA	AZZURRA		
POINT	EUROPA		
SMART	GRAVENA		
TIME	GSI		
TROPEA	EOS		
VERSILIA	VINCENTI		
YURA	KERASAN		

2) **forma LOTUS Hatria Spea** compatibile coi modelli :

MODELLO MODEL	CASA CERAMICA CERAMIC HOUSE		
LOTUS	HATRIA SPEA		Cerniera: <b>S01</b>
MISTRAL	VAVID		
NAVA	GRAVENA		<b>DISPONIBILE</b>
			Paracolpi anteriore <b>PRH10</b>
			

3) **forma VELARA Ideal Standard** compatibile coi modelli :



CODICE CODE	MODELLO MODEL	CASA CERAMICA CERAMIC HOUSE
PO000964	GAYA	GRAVENA
PO000931	VELARA	IDEAL STANDARD

Cerniera: **S01**

**SOFT CLOSE** **DISPENSIBILE**

Paracolpi anteriore **PRH10**

Paracolpi posteriore **PRH10**

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la **SCHEDA TECNICA** in allegato con foto wc e invia tutto a:

**INFO@STILHOME.IT**


oppure

**whatsapp al nr. 327 704 9905**

**Vuoi il COPRIWATER COLORATO ?**

Clicca su **VERSIONE** > clicca su **COLORATI a RICHIESTA** > trova il colore adatto

**SCRIVI QUI nel Carrello** > il nome del colore



The image shows a screenshot of a web form for shipping data. The form contains several input fields, each with a small icon to its left: a person icon, a house icon, a truck icon, a clock icon, a house icon, a house icon, and a house icon. Below these fields is a text input field with the placeholder text "scrivere QUI". A red arrow points to this field. At the bottom of the form, there are two buttons: a green button labeled "CAMBIA" and a green button labeled "PROSEGUI ↓".



## II POLIESTERE COLATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:

un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliesteri liquida circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile per garantire una buona resistenza agli agenti chimici, un'elevata durezza e buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; poi il sedile è lasciato in una camera chiusa a temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore per far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

In questo modo si ottiene una conformità del colore garantita. Quindi il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia. Infine il sedile viene verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Si procede quindi applicando paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi.

Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.